




# Facial shape adapter for surgical mask - ANTI-FOG GLASSES -




updated stl to v3








Gustavus-v3



Surgical Mask

To do on both sides



Combinación de colores ✕

Color del material ▾

- Extruder 1 ■
- Extruder 2 ■
- Desplazamientos
- Asistentes
- Perímetro
- Relleno

Not supported 60% Apagado Apagado

### Ajustes de impresión ✕

Perfil Not supported ★ ▾

1 2

🔍 *Buscar ajustes* ☰

#### Calidad ▾

Altura de capa	🔗	0.1	mm
Altura de capa inicial	🔗	0.27	mm
Ancho de línea		0.35	mm
Ancho de línea de pared		0.35	mm
Ancho de línea de la pared exterior		0.35	mm
Ancho de línea de pared(es) interna(s)		0.3	mm
Ancho de línea superior/inferior		0.35	mm
Ancho de línea de relleno		0.5	mm
Ancho de línea de la capa inicial		120	%

#### Perímetro ◀

#### Relleno ◀

#### Material ◀

#### Velocidad ◀

#### Desplazamiento ▾

Habilitar la retracción	<input checked="" type="checkbox"/>
Retracción en el cambio de capa	<input type="checkbox"/>
Distancia de retracción	4.5 mm

◀ **Recomendado**

⋮

🕒 12 minutos ℹ

📏 1g · 0.10m

**Guardar en archivo**



